XP-350BM 設定標籤尺寸步驟

一.前往控制台 > 裝置和印表機。



二.「滑鼠右鍵」點選 XP-350BM 驅動程式 > 點選「印表機內容」。



三. 點選「一般」 > 點選「喜好設定」 > 於「頁面設定」調整標籤尺寸。

點選「編輯」後,於「標籤大小」輸入標籤紙的寬度、高度。

жР-350BM L						
般共用	連接埠 進階 色彩管理 安全性 字型	「二月 開於」	頁面設定	圖像 標籤樣式 選項	關於	
	XP-350BM LAN 1 252		- 標叢様式 名稱(N):	USER (40.0 mm x 25.0 mr	n)	~
			-	新增(₩)	編輯(E)	刪除(D)
立置(L):			拓贊	方向	一动里	
ŧ解(C):				● 直向(P)	□鏡映影像	!(R)
			ALE	○横向(L) ○ 宮向 180 (O)	□反白(17)	
			↓ ↓	○ 直向 180 (S)		
			預設			
켙號(O):	Xprinter XP-350BM		名稱(A):	<目前設定>	~	管理(M)
功能 色彩:否	可使用紙張					10-0-10-00
雙面:否	2 (Au) 12000200	^				逓層選収(∀)…
裝訂:否					I	
速度:不明				"(C) 2015-20: BarTender	20 Seagull Scientific, Inc., R) 標籤軟體之 作者。"	
最大解析度	: 203 dpi	I ~		201101001	 A representation with the second secon	
	喜好設定(E)	列印測試頁(T)		唯定	RX/P 長川	(A) arch3
備註	E:「標籤樣式」只	保留「USE	R」其餘皆	皆刪除。		
備註	wing wing wing wing wing wing wing wing	保留「USE	R」其餘皆	皆刪除。		
備註	^{確定} 取消 E:「標籤樣式」只 ^{編輯標籤樣式}	保留「USE	R」其餘皆	皆刪除。	×	
備註	^{確定} 取消 E:「標籤樣式」只 ^{編輯標籤様式}	保留「USE	R」其餘皆	宇刪除。	×	•
備註	確定 取消 E:「標籤樣式」只 編輯標籤樣式 標籤樣式 名稱(N): USER	保留「USE	R」其餘皆	皆刪除。	×	
備註	確定 取消 E:「標籤樣式」只 編輯標籤樣式 名稱(N): USER 類型(M): 模切標籤	☞////)	R」其餘皆	皆刪除。	×	
備註	確定 取消	保留「USE	R」其餘智	宇刪除。	×	
備註	確定 取消	(保留「USE)	R」其餘皆	皆刪除。	×	
備註	確定 取消 電定 取消 電	(株留「USE) 高度(H): 25.0 mm	R」其餘智	宇刪除。	×	
備註	確定 取消	★ F(A) 23043 ● Comparison of the second	R」其餘智	宇刪除。	×	
備註	確定 取消	保留「USE」 高度(H): 25.0 mm 有(R): 1.3 mm	R」其餘智	宇刪除。	×	
備註	確定 取消 支:「標籤様式」 保護様式 名稱(N): USER 類型(M): 模切標籤 項型(M): 模切標籤 項型(M): 模切標籤 互度(W): 40.0 mm 夏度(W): 40.0 mm 夏度(W): 1.3 mm	保留「USE. 高度(H): 25.0 mm 右(R): 1.3 mm	R」其餘皆	皆刪除。	×	
備註	確定 取消 まで 「標籤様式」」只 編輯標題様式 「標籤様式」 名稱(N): USER 類型(M): 模切標籤 「標籤大小 寬度(M): 40.0 mm」 暴露補紙寬度 左(L): 1.3 mm」	保留「USE 高度(H): 25.0 mm	R」其餘智	5	×	
備註	確定 取消	保留「USE」 高度(H): 25.0 mm 右(R): 1.3 mm	R」其餘智	5	×	
備註	確定 取消	保留「USE 「 高度(H): 25.0 mm 右(R): 1.3 mm	R」其餘智	学 町 除。	×	

確定 取消 說明

四. 點選「進階」 > 點選「列印預設值」 > 於「頁面設定」調整標籤尺寸。

點選「編輯」後,步驟同第三點。

₩ XP-350BM LAN 1.252 內容 ×	- ♣ XP-350BM LAN 1.252 列印預設值 ×
一般 共用 連接埠 進階 色彩管理 安全性 字型 工具 關於	, 頁面設定 圖像 標籤樣式 選項 關於
 ● 可隨時使用(L) ● 使用時間(B) 上午 12:00 ● 到 上午 12:00 ● 	, 名稱(N): USER (40.0 mm x 25.0 mm) 新增(W) 編輯(E)<
延動程式(V): Xprinter XP-350BM ✓ 新增驅動程式(W)	- 預覽 - 方向 - 效果 ● 直向(P) □ 鏡映影像(P) □ 点(P) □ 反白(T)
 使用多工緩衝列印文件以加速列印(S) 	 ○直向180(0) ○横向180(S) 7預設 名稱(A): <目前設定>
 □ 不列印無法對應的文件(H) □ 先列印多工總衝處理的文件(R) □ 保留列印完成後的文件(K) □ Q 取用準整列印力能(E) 	進階選項(V) "(C) 2015-2020 Seagull Scientific, Inc., BarTender(R) 標籤軟體之作者。"
列印預設值(F) 列印預設值(F) 列印處理器(N) 分隔頁(O)	確定 取満 套用(A) 說明
確定 取満 套用(A) 說明	

備註:「標籤機驅動」尺寸需與「POS系統」設定尺寸一致。

可於 POS 系統 > 「齒輪」 > 「系統設定」 > 「標籤格式」確認。

五. 如 印製標籤 格式無改變, POS 機/電腦 需「重新開機」。